

# Wecker, Pro-Modell

BE1370



 Bellman & Symfon®



## Funktionen

- 1 Extra lauter Alarm bis zu 100dB**  
Aufsteigendes Multitonsignal
- 2 4 x helle LED-Blitze**  
Sogar bei Tageslicht effektiv
- 3 Leistungsstarkes Vibrationskissen**  
Vibriert und gibt einen Ton aus
- 4 Nachtlicht**  
Weist den Weg zum Bett
- 5 Ausfall-Akkus**  
Sorgen für volle Funktion, wenn der Strom ausfällt
- 6 Intelligente Schlummerfunktion**  
Automatische Schlummerintervall-verringerung.
- 7 Telefonanschluss**  
Möglichkeit das Telefon anzuschließen

\* 100 dBA @ 10 cm, 4", 94 dBA @ 30 cm, 12"

## Aufwachen war nie einfacher.

Mit dem Pro-Wecker von Bellman & Symfon müssen Sie keine Angst mehr haben, zu verschlafen. Lassen Sie sich von einem extralauten und hörbaren Alarm, vier hellen LED-Blitzen oder einem Vibrationskissen wecken, das direkt unter Ihrem Kissen vibriert und einen Ton ausgibt. Die ideale Lösung, falls Sie morgens mehr Zeit benötigen aus dem Bett zu kommen oder schlecht hören.

Der Pro-Wecker bietet viele einmalige Funktionen wie beispielsweise das Nachtlicht - ein sanftes blaues Licht, das

Ihnen nachts den Weg zum Bett weist - und eine intelligente Schlummerfunktion, die die Zeitintervalle automatisch von 9 auf 2 Minuten verkürzt. Das Alarmsignal deckt alle Frequenzen ab, damit es auch für Menschen hörbar ist, die an einer Hörschwäche für eine bestimmte Frequenz leiden. Der Pro-Wecker ist äußerst benutzerfreundlich. Er ist mit einem großen LCD-Display mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, sowie zwei separaten Dreh- und Druckknöpfen zum Einstellen von Zeit und Alarm.



# Technische Daten

## Größe und Gewicht

- Höhe: **4.3", 108 mm**  
Breite: **4.7", 121 mm**  
Tiefe: **3.6", 92 mm**  
Gewicht: **13.7 oz, 390 g** inkl. Ausfall-Akkus



## Anschlüsse

- Externer Triggereingang 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
- Modularer Telefonstecker RJ-11  
Analoges Netzwerk: 26-120 V RMS, 15-100 Hz

## Ausgabesignale

- Ton  
100 dBA @ 4", 10 cm, 94 dBA @ 12", 30 cm  
Integriertes Multifrequenzsignal mit einer Hauptfrequenz von 950 Hz - 3000 Hz
- Blitzlicht  
4 extrahelle blinkende LED-Leuchten  
Warnung! Blitzlichter können epileptische Anfälle auslösen!
- Vibrationskissen  
Vibrationsstärke: Gleichstrom 2.0 - 4.0 V  
Gibt einen Ton aus

## Anzeige

- Typ: Twisted Nematic (TN)-LCD
- In 5 Schritten anpassbare Hintergrundbeleuchtung  
Die Hintergrundbeleuchtung wird mit der Schlummertaste aktiviert
- Wahlweise permanente Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: weiß
- Anzeigeabschaltung: 8 Sekunden

## Betriebsumgebung

- Betriebstemperatur: 15° bis 35° C  
(59° bis 95° F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %  
(nichtkondensierend)

## Weck- und Schlummerfunktion

- Alarmabschaltung: 20 Minuten
- Absteigendes Schlummerintervall von 9 auf 2 Minuten in Zweiminutenschritten

## Nachtlicht

- Integriertes sanftes blaues Nachtlicht, das den Weg zum Bett weist. Typ: Elektrolumineszierend
- Ein-/Ausschaltung mit der Schlummertaste (3 sek gedrückt halten)
- Abschaltung: 1 Stunde mit Netzstrom, 15 Minuten bei Akkubetrieb

## Betrieb

- Separate Dreh- und Druckknöpfe zur einfachen Einstellung von Uhrzeit und Alarm
- Taste zum Wechseln zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Zeitformat
- Taste zu Anpassung der Hintergrundbeleuchtung in fünf Schritten
- Taste, die Alarmton und LED-Blitze ein-/ausschaltet
- Akkuüberwachung, die den Ausfall-Akku-Status überwacht und anzeigt
- Die Ausfall-Akkus werden für Ton, Vibrationen, Blitzlicht und Nachtlicht verwendet

## Lieferumfang

- BE1370 Wecker
- BE1272 Vibrationskissen mit Ton
- Netzteil, Gleichstrom 7,5 V, 1000 mA
- 4 wiederaufladbare NiMH-Akkus, Größe AAA
- Bedienungsanleitung

## Zubehör

Für den Wecker sind folgende Zubehörteile erhältlich:

- BE9086 Externes Triggerkabel
- BE9105 RJ11-Anschlusskabel
- TAE-Adapter: BE9013 für Deutschland  
BE9014 für Österreich

## Sicherheitsanforderungen

- Entspricht folgenden Anforderungen:  
**CE, FCC, RoHS, RCM, WEEE, Der Grüne Punkt**



## Tasten und Bedienung



© 2019 Bellman & Symfon AB.

Bellman und Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB, alle Rechte vorbehalten. Alle Produktdesigns sind patentiert. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

BE1370\_040DSH007\_DE

[bellman.com](http://bellman.com)